

**Rohrlängentabelle für SRM - Transformatoren**


**Blauentladung**

Sek.-spannung (Volt)	Anzahl der Systeme														
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Rohr- Durchm. <b>10</b> mm	4.000	4,1	3,9	3,6	3,4	3,1	2,9	2,7	2,4	-	-	-	-	-	
	5.000	5,3	5,1	4,8	4,6	4,3	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	-	-	-	
	6.300	6,9	6,6	6,4	6,2	5,9	5,7	5,5	5,2	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	
	8.000	-	8,7	8,5	8,2	8,0	7,8	7,5	7,3	7,1	6,8	6,6	6,4	6,1	
Rohr- Durchm. <b>12</b> mm	4.000	5,2	4,8	4,5	4,2	3,9	3,5	3,2	2,9	-	-	-	-	-	
	5.000	6,7	6,4	6,1	5,7	5,4	5,1	4,8	4,4	4,1	3,8	3,5	-	-	
	6.300	-	8,4	8,1	7,8	7,4	7,1	6,8	6,5	6,1	5,8	5,5	5,2	4,8	
	8.000	-	-	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4	9,1	8,8	8,4	8,1	7,8	7,5	7,1
Rohr- Durchm. <b>15</b> mm	4.000	-	6,2	5,8	5,3	4,8	4,4	3,9	3,5	-	-	-	-	-	
	5.000	-	8,2	7,8	7,3	6,9	6,4	6,0	5,5	5,1	4,6	4,1	3,7	-	
	6.300	-	10,9	10,4	10,0	9,5	9,0	8,6	8,1	7,7	7,2	6,8	6,3	5,9	5,4
	8.000	-	-	13,8	13,4	12,9	12,5	12,0	11,6	11,1	10,7	10,2	9,7	9,3	8,8
Rohr- Durchm. <b>18</b> mm	4.000	-	7,5	6,9	6,3	5,7	5,1	4,5	3,9	-	-	-	-	-	
	5.000	-	9,9	9,3	8,7	8,1	7,6	7,0	6,4	5,8	5,2	4,6	4,0	-	
	6.300	-	-	12,5	12,0	11,4	10,8	10,2	9,6	9,0	8,4	7,8	7,2	6,6	6,0
	8.000	-	-	-	16,1	15,6	15,0	14,4	13,8	13,2	12,6	12,0	11,4	10,8	10,2
Rohr- Durchm. <b>20/22</b> mm	4.000	-	7,5	6,7	5,9	5,1	4,3	3,5	-	-	-	-	-	-	
	5.000	-	10,1	9,3	8,5	7,7	6,1	6,9	5,3	4,5	-	-	-	-	
	6.300	-	-	12,8	12,0	11,2	9,6	10,4	8,8	8,0	7,2	6,4	5,6	-	
	8.000	-	-	-	16,5	15,7	14,9	14,1	13,3	12,5	11,7	10,6	10,1	9,3	-

**Rotentladung**

Sek.-spannung (Volt)	Anzahl der Systeme													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rohr- Durchm. <b>10</b> mm	4.000	1,0	1,3	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	-	-	-	-	-
	5.000	1,3	1,6	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	-	-	-
	6.300	1,7	2,0	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3
	8.000	2,1	2,6	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,5
Rohr- Durchm. <b>12</b> mm	4.000	1,1	1,4	2,7	2,6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.000	1,4	1,7	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	-	-	-	-	-	-
	6.300	1,8	2,2	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9	-	-	-	-	-
	8.000	2,6	3,3	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	-	-	-	-
Rohr- Durchm. <b>15</b> mm	4.000	1,7	2,0	3,7	3,4	3,1	2,8	-	-	-	-	-	-	-
	5.000	2,2	2,6	4,9	4,6	4,3	4,0	3,7	-	-	-	-	-	-
	6.300	2,8	3,3	-	6,1	5,8	5,5	5,2	4,9	-	-	-	-	-
	8.000	-	4,3	-	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,3	-	-	-	-
Rohr- Durchm. <b>18</b> mm	4.000	1,9	2,1	3,9	3,5	3,0	2,6	-	-	-	-	-	-	-
	5.000	2,4	2,8	5,2	4,8	4,3	3,9	3,4	-	-	-	-	-	-
	6.300	-	3,6	6,9	6,5	6,0	5,6	5,1	4,7	4,2	-	-	-	-
	8.000	-	4,7	-	8,7	8,2	7,8	7,3	6,9	6,4	-	-	-	-
Rohr- Durchm. <b>20/22</b> mm	4.000	2,4	2,7	4,8	4,3	3,6	3,0	-	-	-	-	-	-	-
	5.000	-	3,5	6,5	5,9	5,3	4,6	4,0	3,4	-	-	-	-	-
	6.300	-	4,6	-	8,1	7,4	6,8	6,2	5,6	5,0	-	-	-	-
	8.000	-	-	-	-	10,3	9,7	9,1	8,5	7,9	-	-	-	-

Angegeben ist die maximale anschließbare Röhrenlänge.



Die Röhrenlänge wird von Elektrode zu Elektrode gemessen.

Die angegebenen Längen sind unverbindliche Empfehlungen. Sie basieren auf den "Fülldruckempfehlungen" des Fachverbandes Lichtwerbung (Nov. '92).